

# Legend®

## LENTE SPIRIT AF GRIS / AF IN-OUT



OPCIONAL SPIRIT AF GRIS CON BANDA ELÁSTICA



SPIRIT AF IN - OUT



SPIRIT AF GRIS



SPIRIT AF IN - OUT



### DESCRIPCIÓN

Cuatro necesidades satisfechas con un solo producto que proporciona una protección ocular ante riesgos de impactos, salpicaduras químicas y partículas de polvo. Spirit es un antejo increíblemente suave, ligero y cómodo, también puedes extraer el sello de poliuretano y además posee elástico para usar como antiparras y patillas para su uso como antejo, todo en un mismo producto con una amplia visión.

### CARACTERÍSTICAS

- + Lente de policarbonato de alto impacto
- + Recubrimiento Anti-empañ
- + Anti ralladura
- + Anti-Salpicadura
- + Banda elasticada removible
- + Sello de espuma EVA con canales de ventilación profundas que ayuda a reducir la condensación de los lentes y evitan el polvo
- + Patillas removibles con ajuste tipo matraca que se adaptan a una amplia variedad de características faciales
- + Filtro de protección 99.9% de protección UVA y UVB a 385 Nm
- + Amplia visión sin obstáculos

### APLICACIONES

Minería, industrias Químicas, agricultura, construcción, petroquímicas, pinturas, esmerilado, tratamiento aguas potables y residuales, industria en general.

### CERTIFICACIÓN



Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.

Lente AF Gris Cód: 1115910043  
Lente AF In-Out Cód: 1115910046

### MATERIALES

Mono lente de policarbonato de alto impacto  
Banda elasticada  
Patillas con ajuste tipo matraca  
Marco removible de espuma EVA con canales de ventilación profundas que ayuda a reducir la condensación de los lentes

### LIMPIEZA

Se recomienda limpiar con agua potable y secar con un paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus antejos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo. Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante. Para un correcto almacenamiento de sus antejos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

### GARANTIA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a [serviciocliente@acetogen.cl](mailto:serviciocliente@acetogen.cl). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que sea apropiado para las labores pretendidas.

### EMPAQUE

Bolsa individual, Polybag / Caja de 12 unidades / Máster Case de 300 Unid / Bolsa Microfibra Banda Elasticada / Manual Instrucciones

IMPORTADO POR